



POLINAR BTS 260

SCHEDA TECNICA
INFORMATIVA



IMBALLO MEDIO



NASTRATRICE AUTOMATICA



ADATTO PER IMBALLAGGIO A BASSE TEMPERATURE

POLINAR

COMPOSIZIONE

SUPPORTO: film di polipropilene biorientato
ADESIVO: gomma naturale / resine idrocarboniche / solvente
MANDRINO: cartoncino e cartone in materiale riciclato

APPLICAZIONI

Nastratrici automatiche e manuali; chiusura di cartoni riciclati; stampa semplice ed economica

COLORI DISPONIBILI

Avana - bianco - trasparente

Le caratteristiche di immediata adesività alle alte e basse temperature su ogni superficie di cartone, unite alla resistenza e brillantezza tipiche del film di polipropilene, rendono il nastro adatto a tutti gli usi nel campo dell'imballaggio. Grazie alla superficie pretrattata, può essere utilizzato con gli inchiostri appropriati senza il ricorso al trattamento con primer e release.



SPESSORE SUPPORTO
32 μ m



CARICO DI ROTTURA
> 45 N/cm















STAMPABILE
DIRETTAMENTE



LINEA POLINAR

SCHEDA TECNICA
INFORMATIVA



	 spessore supporto μm	 spessore totale μm	 adesività N/cm	 carico di rottura N/cm	 allungamento a rottura %	 colori disponibili	 stampabile direttamente	 imballo pesante	 imballo medio	 imballo leggero	 nastratrice automatica	 adatto a imballaggio a basse temperature
POLINAR 230	25	43	> 2,0	> 36	> 116	avana / bianco / trasparente				•	•	•
POLINAR 240	28	46	> 2,0	> 39	> 116	avana / bianco / trasparente				•	•	•
POLINAR 260	32	50	> 2,0	> 45	> 116	avana / bianco / trasparente			•		•	•
POLINAR BTS 240	28	46	> 2,0	> 39	> 116	avana / bianco / trasparente	•			•	•	•
POLINAR BTS 260	32	50	> 2,0	> 45	> 116	avana / bianco / trasparente	•		•		•	•
POLINAR 265	32	51	> 2,0	> 45	> 116	rosso / arancio / nero / giallo / blu / verde / azzurro			•		•	•
POLINAR 280	40	58	> 2,0	> 54	> 116	avana / trasparente		•			•	•
POLINAR HM 230	25	42	> 4,5	> 36	> 116	avana / trasparente				•	•	
POLINAR HM 240	28	45	> 4,5	> 39	> 116	avana / bianco / trasparente				•	•	
POLINAR HM 270	35	61	> 6,0	> 47	> 116	trasparente			•		•	

Il prodotto deve essere utilizzato entro 12 mesi dall'acquisto (6 mesi se jumbo). Si consiglia di mantenere il materiale nei suoi imballi originali, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce diretta. La temperatura di stoccaggio deve essere preferibilmente compresa tra i 15 e i 25° C e l'umidità relativa al di sotto del 65%. Per temperature di stoccaggio diverse da quelle consigliate, ricondizionare il prodotto ai livelli indicati.

I dati tecnici riportati nelle schede risultano dalla media delle analisi ottenute sulla normale produzione e non sono legalmente vincolanti. L'invecchiamento può determinare la variazione di alcune caratteristiche tecniche ed estetiche senza però che questo pregiudichi qualità e funzionalità del prodotto. NAR declina ogni responsabilità per danni diretti e per le conseguenze derivanti da un utilizzo improprio del prodotto. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle specifiche condizioni di utilizzo.

Ulteriori indicazioni sono reperibili nell'ultima edizione disponibile del fascicolo "Raccomandazioni per la scelta, lo stoccaggio e l'uso dei nastri autoadesivi" edito da Federazione Gomma Plastica.



[www.nar-spa.com/
note-tecniche.html](http://www.nar-spa.com/note-tecniche.html)